



FREIOTHERM-ATL-specijal

WA4790HRU735

Svojstva	■ Anodno odvojiva 1K-elektro potopna boja ■ Primjena npr. u panozi Proizvodnja namještaja i skladišne opreme ■ Pasta za dopunjavanje, djelomično neutralizirana ■ Temeljni nanos i jednoslojni sistem ■ Visoka postojanost na ogrebotine	
Tehničko / Fizikalni Podaci	■ Osnova vezivnog sredstva Akrilna smola ■ Ton boje svjetlosiva Prema barvnoj predlozi (npr. RAL) ■ Suha tvar 68-72 % DIN EN ISO 3251 ■ Gustoća 1,22 g/cm³ teoretska vrijednost ■ MEQ-Base-broj 27-33 DIN EN ISO 15880 ■ Viskozitet 3000-8000 mPa.s ■ Debljina sloja 18-22 µm	
Mehanička ispitivanja	■ na željezofosfatiranju ■ Giter test prionjivosti Gt 0 DIN EN ISO 2409 ■ Test elastičnosti prema Erichsenu 4 mm DIN EN ISO 1520 ■ Test savijanjem preko trna cilindrično 8 mm ■ Test utiskivanja prema Bucholzu 1,0 mm ■ 3 H ISO 15184	
Priprema i upotreba Ovisno od postrojenja i objekta	■ Pretpriprema Površina materijala mora biti bez materijala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje. ■ Stupanj sjaja 40-60 kut 60° DIN EN ISO 2813 ■ pH vrijednost 8,1-8,5 ■ Provodljivost 1200-1500 µS/cm ■ Suha tvar 14-16 % DIN EN ISO 3251 ■ MEQ-Base-broj 38-43 mg/g DIN EN ISO 15880 ■ Udio organsik otapala 1,0-1,6 % ■ Temperatura kupke 24-27 °C	

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

Stranica: 1 / 2
Verzija: 2
16.05.2021


DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-ATL-specijal

WA4790HRU735

	■ čas oslojevanjaVrijeme oslojavanja 60-180 sekundi ■ Napon odvajanja 100-230 volti ■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravljaKod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
	■ Temperatura objekta Preporučena temperatura pečenja 20 Min./170 °C zelena šrafura = uslovi pečenja sa dobrima konačnima osobinama 
Postojanost kod skladištenja	■ 1 izmjena na godinu U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.
Uvjeti ispitivanja	■ Uvjeti ispitivanja Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.