



## EFDEDUR-hidro otvrdivac HU0150

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                         |            |                          |                                   |                                                   |                                   |                |                                     |         |                                                  |               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>Svojstva</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Učvršćivač za poliuretanske premaze</li> <li>■ Spora varijanta</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                         |            |                          |                                   |                                                   |                                   |                |                                     |         |                                                  |               |
| <b>Tehničko / Fizikalni Podaci</b>               | <table> <tr> <td>■ Osnova vezivnog sredstva</td><td>alifatski poliizocianat</td></tr> <tr> <td>■ Ton boje</td><td>prozirna / transparentna</td></tr> <tr> <td>■ Viskozitet<br/>DIN 53211 (bivši)</td><td>Vrijeme istekat 40-50 sekundi<br/>mjerna čaša 4 mm</td></tr> <tr> <td>■ Gustoća<br/>teoretska vrijednost</td><td>1,07-1,13 g/ml</td></tr> <tr> <td>■ Suha tvar<br/>teoretska vrijednost</td><td>79-81 %</td></tr> <tr> <td>■ Volumen tvrdih djelica<br/>teoretska vrijednost</td><td>680-700 ml/kg</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■ Osnova vezivnog sredstva | alifatski poliizocianat | ■ Ton boje | prozirna / transparentna | ■ Viskozitet<br>DIN 53211 (bivši) | Vrijeme istekat 40-50 sekundi<br>mjerna čaša 4 mm | ■ Gustoća<br>teoretska vrijednost | 1,07-1,13 g/ml | ■ Suha tvar<br>teoretska vrijednost | 79-81 % | ■ Volumen tvrdih djelica<br>teoretska vrijednost | 680-700 ml/kg |
| ■ Osnova vezivnog sredstva                       | alifatski poliizocianat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                         |            |                          |                                   |                                                   |                                   |                |                                     |         |                                                  |               |
| ■ Ton boje                                       | prozirna / transparentna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                         |            |                          |                                   |                                                   |                                   |                |                                     |         |                                                  |               |
| ■ Viskozitet<br>DIN 53211 (bivši)                | Vrijeme istekat 40-50 sekundi<br>mjerna čaša 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                         |            |                          |                                   |                                                   |                                   |                |                                     |         |                                                  |               |
| ■ Gustoća<br>teoretska vrijednost                | 1,07-1,13 g/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                         |            |                          |                                   |                                                   |                                   |                |                                     |         |                                                  |               |
| ■ Suha tvar<br>teoretska vrijednost              | 79-81 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                         |            |                          |                                   |                                                   |                                   |                |                                     |         |                                                  |               |
| ■ Volumen tvrdih djelica<br>teoretska vrijednost | 680-700 ml/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                         |            |                          |                                   |                                                   |                                   |                |                                     |         |                                                  |               |
| <b>Priprema i upotreba</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prije upotrebe dobro promiješati ili komponente dobro izmiješati ( npr. sa brzim mješačem). Za izbjegavanje stvaranje kože površinu prelići / pokriti sa vodom.</li> <li>■ Uslovi kod upotrebe<br/>Temperatura prostora 18-25 °C<br/>relativna vlaga 40-60 %</li> <li>■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro<br/>Utvrdivač se ne miješa sa vodom ! Čišćenje se mora odraditi sa organskim otapalima.</li> <li>■ <b>Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja</b><br/>Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.</li> </ul> |                            |                         |            |                          |                                   |                                                   |                                   |                |                                     |         |                                                  |               |
| <b>Postojanost kod skladištenja</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije</li> </ul> <p>Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                         |            |                          |                                   |                                                   |                                   |                |                                     |         |                                                  |               |
| <b>Uvjeti ispitivanja</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Uvjeti ispitivanja</b><br/>Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima.. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.</li> </ul> <p>Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                         |            |                          |                                   |                                                   |                                   |                |                                     |         |                                                  |               |